


Lingettes dégraissantes surpuissantes multi-surfaces

- **Elimine facilement les salissures tenaces : traces d'encre, graisses minérales et organiques, résidus de colle, traces de cirage, rouge à lèvres, nicotine, film de trafic routier, poussières de freins...**
- **Polyvalent, s'utilise sur toutes les surfaces lavables (métaux polis, émail, faïence, céramique, plastiques, stratifiés, surfaces peintes, textiles...) dans les collectivités ou les industries y compris agro-alimentaires.**
- **Permet le nettoyage des surfaces en toutes circonstances sans eau, sans rinçage et sans laisser ni trace ni résidu.**
- **Lingettes double-face non tissées : une face rugueuse pour désincruster et une face douce pour l'essuyage.**



Composition :

Parmi les principaux composants : agents de surfaces, solvants oxygénés, séquestrant et eau.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Lingette double face orange non tissée imprégnée
Odeur : parfumé
pH : environ 9

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour les nettoyages difficiles : mobilier et équipements de bureau (ordinateurs, claviers, copieurs...), automobile (bas de caisse, garnitures, jantes...), industrie y alimentaire (hottes, plans de travail...), imprimerie, mobilier urbain...

Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :

Amorçage :

Pour la première utilisation, ouvrir le pot et dégager la lingette centrale. Prendre l'extrémité de cette dernière et la faire passer par l'opercule du couvercle. Refermer hermétiquement.

Utilisation :

Soulever l'opercule puis tirer la lingette pré-découpée. Tirer d'un coup sec de manière à la détacher de la suivante. Dans tous les cas refermer l'opercule après utilisation. Déplier la lingette entièrement puis frotter avec la face de la lingette qui convient (face rugueuse ou douce). Terminer par un

rinçage complet à l'eau potable pour les matériaux ou objet entrant en contact direct avec les denrées alimentaires.

Conditionnement :

DET208 : Pot de 72 lingettes (27 X 31 cm).

Précautions d'emploi et de stockage :

Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de données de sécurité (FDS). Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

